



303808



Deviatore doppio, morsetti d'ingresso separati 10 AX - 250 V

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione	10 AX (100W LED (SBL))
--------------------------	------------------------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiali

finitura superficiale	Opaco
Materiale	Metallo Plastica

Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento base
---------------------------	---------------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Montaggio a uncino
---------------------------------	--------------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	2
-----------------	---

Serie

Serie	71 x 71 mm
Profondità di installazione	31 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK07

Architettura

Elemento di controllo/comando	Doppio bilanciere
-------------------------------	-------------------

Corrente

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

Testo

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Illuminazione	Per illuminazione
Tipo di commutazione	Doppio interruttore/deviatore, morsetti d'ingresso separati

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----