



303808



**Β.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Α/Ρ ΔΙΠΛΟΣ 10ΑΧ 250V~**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ρεύμα διακοπής 10 AX (100W LED (SBL))

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

**Τάση**

Ονομαστική τάση 250 V

**Συχνότητα**

Συχνότητα 50 - 60 Hz

**Υλικά**

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ  
Υλικό Μέταλλο  
Πλαστικό

**Αναγνωριστικό (ID)**

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο

**Συνδεσιμότητα**

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση με νύχια

**Έλεγχοι και ενδείξεις**

Αριθμός μπουτόν 2

**Διαστάσεις**

Διαστάσεις 71 x 71 mm  
Ενσωματωμένο βάθος 31 mm  
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 35 mm

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20  
Αντοχή σε κρούση IK IK07

**Αρχιτεκτονική**

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Διπλό πλήκτρο

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

**Κείμενο**

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης  
Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες  
Φωτισμός Για φωτισμό  
Λειτουργία διακόπτη Διπλή επαφή απενεργοποίησης/μεταγωγή, απομονωμένοι ακροδέκτες εισόδου

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS Ναι