




303808

Β.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Α/R ΔΙΠΛΟΣ 10ΑΧ 250V~

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 AX (100W LED (SBL))

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Μέταλλο
Πλαστικό

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση με νύχια

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 2

Διαστάσεις

Διαστάσεις 71 x 71 mm

Ενσωματωμένο βάθος 31 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 35 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Διπλό πλήκτρο

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Φωτισμός Για φωτισμό

Λειτουργία διακόπτη Διπλή επαφή απενεργοποίησης/μεταγωγή, απομονωμένοι ακροδέκτες εισόδου

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι