



303808



## Вимикач 2-клавішний універсальний 10AX/250В

### Технічні характеристики

#### Електричний струм

Комутаційний струм 10 AX (100W LED (SBL))

#### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

#### Напруга

Номінальна напруга 250 V

#### Частота

Частота 50 - 60 Hz

#### Матеріали

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Метал  
Пластик

#### Ідентифікація

Схема монтажу Базовий елемент

#### Підключення

Тип монтажу Гачкове кріплення

#### Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 2

#### Розміри

Розміри 71 x 71 mm

Вбудована глибина 31 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Ударостійкість IK IK07

#### Архітектура

Елемент керування/функціонування Подвійний кулісний перемикач

#### Електричний струм

Номінальний струм 10 A

#### Тексти

Режим встановлення 3 розпірними лапками

Тип з'єднання 3 гвинтовими клемми

Освітлення Для освітлення

Тип перемикачання Подвійне вимикання/перемикачання, ізольовані вхідні клемми

#### Sustainability

Відповідність RoHS Так