




10123016

**Marco B.3, 2E, aluminio, dorado/antracita**

**Características técnicas**

**Capacidad**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Número de elementos | 2 |
|---------------------|---|

**Materiales**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Colour                   | Oro               |
| Código RAL               | 1004              |
| Acabado de la superficie | Mate              |
| Material                 | Aluminio<br>Metal |
| Tratamiento              | Anodizado         |

**Dimensiones**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Altura      | 90,70 mm  |
| Anchura     | 152,10 mm |
| Profundidad | 9,50 mm   |

**Accesorios**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Tiene espacio de etiquetado | No |
|-----------------------------|----|

**Instalación, montaje**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Posición de montaje/conexión | Horizontal<br>Vertical |
|------------------------------|------------------------|

**Seguridad**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Clase de protección de entrada (IP) | IP20 |
| Resistencia al impacto IK           | IK07 |

**Texto**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Tipo de montaje | Para montaje vertical y horizontal |
|-----------------|------------------------------------|

**Sostenibilidad**

|                |    |
|----------------|----|
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |