



1001207400

P r enj r int/p r, R.cl, alu/b p, alu

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Manette

Matières

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition de la surface Brillant

Matière Thermoplastique

Dimensions

Hauteur 81,40 mm

Largeur 81,40 mm

Profondeur 29 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage
borne à vis

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK05

Adapté à

SerR.Classic

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui