



14177109

**Tipka sa indikacijom i oznakom "0", K.1, polarna bijela sjajna**

**Tehničke karakteristike**

**Arhitektura**

Kontrolni/radni element	Tipka
-------------------------	-------

**Materijali**

Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

**Dimenzije**

Visina	55 mm
Širina	71 mm
Dubina	25 mm

**Povezivost**

Vrsta montaže	Montaža stezaljkama
---------------	---------------------

**Oprema**

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo	Da
-----------------------------------	----

**Pribor**

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP44
Otpornost na udarce IK	IK05
Koristi se u višoj IP klasi	IP44 u kombinaciji sa setom za plombiranje

**Tekst**

Otisak	Sa oznakom „0”
Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom
Rasvjeta	Za nadzorni i krug rasvjete
Taster	Također za KNX aplikacije: Grupni taster, 1-struki
Tipka prekidača/tipka tastera	Za tipke višepolnih prekidača

**Pogodno za**

K.x	
-----	--

**Održivost**

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da