



14177106

Wip met opdruk "0" en lens, berker K.1/K.5, antraciet

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement	Enkele toets
-------------------	--------------

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-kleur	7021
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld Gelakt

Afmetingen

Hoogte	55 mm
Breedte	71 mm
Diepte	25 mm

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang	Ja
-------------------------------	----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
Slagvastheid IK	IK05
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse	IP44 in combinatie met afdichtset

Teksten

afdruk	Met opdruk "0"
Montagewijze	Klembevestiging
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: serie-drukknop enkelvoudig
schakelaar/-impulsdrukknop	Voor meerpoleige schakelaars

Geschied voor

Serie berker K.x	
------------------	--

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja