



14177106

**Wip met opdruk "0" en lens, berker K.1/K.5, antraciet**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement Enkele wip

**Materiaal**

Kleur Antraciet  
RAL-code 7021  
Afwerking oppervlakte Mat  
Materiaal Thermoplast  
Oppervlakte behandeling Onbehandeld  
Gelakt

**Afmetingen**

Hoogte 55 mm  
Breedte 71 mm  
Diepte 25 mm

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Klembevestiging

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang Ja

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP44  
Slagvastheid IK IK05  
Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

**Teksten**

Opdruk Met opdruk "0"  
Montagewijze Klembevestiging  
Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit  
Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: groepsimpulsdrukker 1-voudig  
Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor meerpolege wipschakelaar

**Geschikt voor**

K.x

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij Ja  
RoHS conform Ja