



14177106

## Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Κ.1.ΑΝΘΡΑΚΙ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό πλήκτρο

#### Υλικά

Χρώμα Ανθρακί  
 Κωδικός RAL 7021  
 Φινίρισμα επιφάνειας Ματ  
 Υλικό Θερμοπλαστικό  
 Μεταχείριση Ακατέργαστο Βερνίκι

#### Διαστάσεις

Ύψος 55 mm  
 Πλάτος 71 mm  
 Βάθος 25 mm

#### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση σφικτήρα

#### Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Ναι

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP44  
 Αντοχή σε κρούση IK IK05  
 Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP IP44 σε συνδυασμό με σετ στεγανοποίησης

#### Κείμενο

Σήμανση Με αποτύπωμα "0"  
 Τρόπος εγκατάστασης Τοποθέτηση σφικτήρα  
 Φωτισμός Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης  
 Μπουτόν Επίσης για εφαρμογές KNX: ομαδικό μπουτόν πίεσης, μονό  
 Μπουτόν/Πλήκτρο Για πολυπολικούς διακόπτες

#### Κατάλληλο για

K.x

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι  
 Συμμόρφωση RoHS Ναι