



14177103

Β.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Κ.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό πλήκτρο

Υλικά

Χρώμα Αλουμίνιο

Κωδικός RAL 9006

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Αλουμίνιο

Μεταχείριση Ανοδιωμένο

Διαστάσεις

Ύψος 55 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 25 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση σφικτήρα

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Ναι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP IP44 σε συνδυασμό με σετ στεγανοποίησης

Κείμενο

Σήμανση Με αποτύπωμα "O"

Τρόπος εγκατάστασης Τοποθέτηση σφικτήρα

Φωτισμός Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Μπουτόν Επίσης για εφαρμογές KNX: ομαδικό μπουτόν πίεσης, μονό

Μπουτόν/Πλήκτρο Για πολυπολικούς διακόπτες

Κατάλληλο για

K.x

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι