



14177103

Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Κ.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Μονό πλήκτρο
------------------------------	--------------

Υλικά

Χρώμα	Αλουμίνιο
Κωδικός RAL	9006
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Αλουμίνιο
Μεταχείριση	Ανοδιωμένο

Διαστάσεις

Ύψος	55 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	25 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Τοποθέτηση σφιγκτήρα
-----------------	----------------------

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά	Ναι
------------------	-----

Παραεκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK05

Κείμενο

Σήμανση	Με αποτύπωμα "O"
Τρόπος εγκατάστασης	Τοποθέτηση σφιγκτήρα
Φωτισμός	Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης
Μπουτόν	Επίσης για εφαρμογές KNX: ομαδικό μπουτόν πίεσης, μονό
Μπουτόν/Πλήκτρο	Για πολυπολικούς διακόπτες

Κατάλληλο για

Berker K.x	
------------	--

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι