



14177104

Touche avec inscription « 0 », K.5, acier inoxydable, métal mat

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

Matières

Couleur	Acier inoxydable
Code RAL	9022
Finition de la surface	Mat
Matière	Métal Acier inoxydable

Dimensions

Hauteur	55 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	25 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Oui
---------------------------------------	-----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Résistance aux chocs IK	IK05
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée	IP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité

Textes

Impression	Avec inscription "0"
Mode d'installation	Fixation de borne
Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : bouton-poussoir de groupe, simple
Interrupteurs / Poussoirs à bascule	Pour bouton-poussoir multipôles

Adapté à

Berker K.x

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui