



14177104

Wip met opdruk "0" en lens, berker K.1/K.5, edelstaal

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Materiaal

Kleur	RVS
RAL-code	9022
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal RVS

Afmetingen

Hoogte	55 mm
Breedte	71 mm
Diepte	25 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Ja
-------------------------------	----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Slagvastheid IK	IK05
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP44 in combinatie met afdichtset

Teksten

Opdruk	Met opdruk "0"
Montagewijze	Klembevestiging
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: groepsimpulsdrukker 1-voudig
Wipschakelaar/-impulsdrukker	Voor meerpole wipschakelaar

Geschikt voor

K.x	
-----	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja