



14177104

## Tipka sa indikacijom i oznakom "0", K.5, nehrđajući čelik

### Tehničke karakteristike

#### Arhitektura

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Kontrolni/radni element | Tipka |
|-------------------------|-------|

#### Materijali

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Boja            | Nehrđajući čelik          |
| RAL kod         | 9022                      |
| Obrada površine | Mat                       |
| Materijal       | Metal<br>Nehrđajući čelik |

#### Dimenzije

|        |       |
|--------|-------|
| Visina | 55 mm |
| Širina | 71 mm |
| Dubina | 25 mm |

#### Povezivost

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Vrsta montaže | Montaža stezaljkama |
|---------------|---------------------|

#### Oprema

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo | Da |
|-----------------------------------|----|

#### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

#### Sigurnost

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP44                                       |
| Otpornost na udarce IK        | IK05                                       |
| Koristi se u višoj IP klasi   | IP44 u kombinaciji sa setom za plombiranje |

#### Tekst

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Otisak                        | Sa oznakom „0”                                     |
| Način instalacije             | Pričvršćivanje stezaljkom                          |
| Rasvjeta                      | Za nadzorni i krug rasvjete                        |
| Taster                        | Također za KNX aplikacije: Grupni taster, 1-struki |
| Tipka prekidača/tipka tastera | Za tipke višepolnih prekidača                      |

#### Pogodno za

|     |  |
|-----|--|
| K.x |  |
|-----|--|

#### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |