



14177104

Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Κ.5 INOX

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό πλήκτρο

Υλικά

Χρώμα Ανοξείδωτο ατσάλι
Κωδικός RAL 9022
Φινίρισμα επιφάνειας Ματ
Υλικό Μέταλλο
Ανοξείδωτο ατσάλι

Διαστάσεις

Ύψος 55 mm
Πλάτος 71 mm
Βάθος 25 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση σφικκτήρα

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Ναι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP44
Αντοχή σε κρούση IK IK05
Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP IP44 σε συνδυασμό με σετ στεγανοποίησης

Κείμενο

Σήμανση Με αποτύπωμα "O"
Τρόπος εγκατάστασης Τοποθέτηση σφικκτήρα
Φωτισμός Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης
Μπουτόν Επίσης για εφαρμογές KNX: ομαδικό μπουτόν πίεσης, μονό
Μπουτόν/Πλήκτρο Για πολυπολικούς διακόπτες

Κατάλληλο για

K.x

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι
Συμμόρφωση RoHS Ναι