



14177104

Клавіша 1X з надписом "0" з лінзою, нержавіюча сталь, K.5

Технічні характеристики

Архітектура

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Елемент керування/функціонування | Одинарний клавішний перемикач |
|----------------------------------|-------------------------------|

Матеріали

| | |
|------------------|---------------------------|
| Colour | Нержавіюча сталь |
| Код RAL | 9022 |
| Обробка поверхні | Матовий |
| Матеріал | Метал Нержавіюча сталь |

Розміри

| | |
|---------|-------|
| Висота | 55 mm |
| Ширина | 71 mm |
| Глибина | 25 mm |

Підключення

| | |
|-------------|--------------------|
| Тип монтажу | Затискне кріплення |
|-------------|--------------------|

Обладнання

| | |
|-----------------------------|-----|
| Моніторингове вікно/розетка | Так |
|-----------------------------|-----|

Акcesуари

| | |
|-------------------------|----|
| Має поле для маркування | Ні |
|-------------------------|----|

Безпека

| | |
|--|--|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP44 |
| Ударостійкість IK | IK05 |
| Використовується в більш високому класі IP | IP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів |

Тексти

| | |
|------------------------------------|---|
| Відбиток | З відбитком "0" |
| Режим встановлення | З'єднання хомутом |
| Освітлення | Для ланцюгів освітлення та моніторингу |
| Кнопка/однотактовий вимикач | Також для застосунків KNX: груповий кнопковий, 1-груповий |
| Клавішний вимикач/натискна клавіша | Для багатополюсних перемикачів |

Сумісний із

| | |
|-----|--|
| K.x | |
|-----|--|

Sustainability

| | |
|--------------------|-----|
| Без галогену | Так |
| REACH-SVHC free | Так |
| Відповідність RoHS | Так |