



WXF257

**Tv+fm+sat-stpct direct gallery 2 ing 2m**

**Technische karakteristieken**

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal gangen  | 1 |
| Aantal modules | 2 |

**Connectiviteit**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Aansluitwijze | Klik montage |
|---------------|--------------|

**Aansluiting**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Type connector/stekker | Einddoos |
|------------------------|----------|

**Frequentie**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Frequentie bandbreedte | 4 - 2400 MHz |
|------------------------|--------------|

**Uitrusting**

|                  |   |
|------------------|---|
| Aantal uitgangen | 3 |
|------------------|---|

**Materiaal**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Materiaal | Metaal<br>Kunststof |
| Kleur     | Grijs               |
| RAL-kleur | 7011                |

**Afmetingen**

|        |       |
|--------|-------|
| Diepte | 34 mm |
|--------|-------|

**Installatie, montage**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

**Identificatie**

|               |             |
|---------------|-------------|
| Samenstelling | Middenplaat |
|---------------|-------------|

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |