



WXF254

Prise TV + FM gallery BNC traversante 10 db 2 modules

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de postes	1
Nombre de modules	2

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Atténuation

Atténuation de raccordement à 860 MHz	10 dB
Atténuation de passage à 860 MHz	10 dB

Raccordement

Type de connexion / prise	Prise de passage
---------------------------	------------------

Fréquence

Bande passante	4 - 862 MHz
----------------	-------------

Equipement

Nombre de sorties	2
-------------------	---

Matière

Matériau	Métal Plastique
Couleur	Gris
Code RAL	7011

Dimensions

Profondeur	34 mm
------------	-------

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme
--	-----------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui