



WXF254

Gallery radio/tv rijgdoos, <10 dB, 45 mm

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal gangen	1
Aantal modules	2

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

Demping

Aansluitdemping bij 860 MHz	10 dB
Doorgangsverlies 860 MHz	10 dB

Aansluiting

Type connector/steker	Lasdoos
-----------------------	---------

Frequentie

Frequentie bandbreedte	4 - 862 MHz
------------------------	-------------

Samenstelling

Aantal uitgangen	2
------------------	---

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
Kleur	Grijs
RAL-code	7011

Afmetingen

Diepte	34 mm
--------	-------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Identificatie

Samenstelling	Middenplaat
---------------	-------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja