



WXF254

TV + FM utičnica, 2M, gallery, prolazna 10dB

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	1
Broj modula	2

Povezivost

Vrsta montaže	Uklopna montaža
---------------	-----------------

Prigušivanje

Gubitak pri 860 MHz	10 dB
Gubitak pri 860 MHz	10 dB

Veza

Vrsta priključka/utikača	Prolazna utičnica
--------------------------	-------------------

Frekvencija

Frekvencijski pojas	4 - 862 MHz
---------------------	-------------

Oprema

Broj izlaza	2
-------------	---

Materijali

Materijal	Metal Plastika
Boja	Siva
RAL kod	7011

Dimenzije

Dubina	34 mm
--------	-------

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Identifikacija

Raspored konstrukcije	Srednja ploča
-----------------------	---------------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da