




WXF250

## Tv-stopcontact direct gallery 2m

### Technische karakteristieken

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal gangen  | 1 |
| Aantal modules | 2 |

#### Connectiviteit

|               |              |
|---------------|--------------|
| Aansluitwijze | Klik montage |
|---------------|--------------|

#### Demping

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Aansluitdemping bij 860 MHz | 1 dB |
|-----------------------------|------|

#### Frequentie

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Frequentie bandbreedte | 4 - 862 MHz |
|------------------------|-------------|

#### Uitrusting

|                  |   |
|------------------|---|
| Aantal uitgangen | 1 |
|------------------|---|

#### Materiaal

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Materiaal | Metaal<br>Kunststof |
| Kleur     | Grijs               |
| RAL-kleur | 7011                |

#### Afmetingen

|              |       |
|--------------|-------|
| Diepte       | 34 mm |
| Inbouwdiepte | 45 mm |

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Identificatie

|               |             |
|---------------|-------------|
| Samenstelling | Middenplaat |
|---------------|-------------|

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |