



WXF251

gallery 2M Tomada TV passagem 10dB

Características técnicas

Capacidade

Número de grupos	1
Número de módulos	2

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem de clique
------------------	--------------------

Atenuação

Atenuação de ligação a 860 MHz	10 dB
Perda de passagem 860 MHz	10 dB

Ligações

Tipo de conector/ficha	Tomada de passagem
------------------------	--------------------

Frequência

Largura de banda de frequência	4 - 862 MHz
--------------------------------	-------------

Equipamento

Número de saídas	1
------------------	---

Materiais

Material	Metal Plástico
Cor	Cinzeno
Código RAL	7011

Dimensões

Profundidade	34 mm
--------------	-------

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Identificação

Sistema de montagem	Placa intermédia
---------------------	------------------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim