



936522510

Uitschak. 2-polig 16 AX, berker Integro, zwart

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-code	9005
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling	Basiselement met centrale afdekplaat
---------------	--------------------------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Inbouwinstallatie Schroefbevestiging
---------------	---

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Afmetingen	55.50 x 55.50 mm
Inbouwdiepte	10 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	13 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Verlichting	Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja