



936522510

Uitschak. 2-polig 16 AX, berker Integro, zwart

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-code	9005
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling	Basiselement met centrale afdekplaat
---------------	--------------------------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Inbouwinstallatie Schroefbevestiging
---------------	---

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Afmetingen	55.50 x 55.50 mm
Inbouwdiepte	10 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	13 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
--	------

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Verlichting	Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)
Schakelmodus	2-polig uit

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----