



936522510

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud	10 A
---------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Materiál

Barva	Černá
Kód RAL	9005
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Identifikace

Montážní uspořádání	Základní prvek s centrální krycí deskou
---------------------	---

Konektivita

Druh montáže	Vestavná instalace Upevnění šrouby
--------------	---------------------------------------

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	1
----------------	---

Rozměry

Rozměry	55.50 x 55.50 mm
Vestavná hloubka	10 mm
Vestavné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	13 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP44
-----------------	------

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Jednonásobná klapka
-----------------------	---------------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	10 A
-----------------	------

Texty

Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Osvětlení	Bez osvětlení (nelze osvětlit)
Způsob zapojení	2pólový spínač

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----