



SM103E

Centrale di misura e analisi rete V-I-F-P-Q-kWh-Cosfi 96X96 Mm

Caratteristiche tecniche

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Serie

Altezza	96 mm
Larghezza	96 mm
Profondità	60 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP51
---	------

Numero di moduli

Numero di moduli	5
------------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 55 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-20 - 80 °C

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

Connessione

Sezione conduttore flessibile	2.5 - 6 mm ²
Sezione conduttore rigido	2.5 - 6 mm ²

Potenza

Potenza dissipata totale	10 W
Potenza assorbita VA	10 VA

Equipaggiamento

Tipo di display	LCD
-----------------	-----

Misura

Campo di misura della frequenza	45 - 65 Hz
tipo di strumento di misura	Multimetro
Intervallo di misura corrente	0 - 9995 A

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso Montaggio a parete
--------------	---

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì