



SM103E

Multiinstrument avancerad för övervakning, dörrmontage. IP30, LCD display

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Dimensioner

Höjd	96 mm
Bredd	96 mm
Djup	60 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP51
---------------------	------

Kapacitet

Antal moduler	5
---------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 55 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-20 - 80 °C

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
Area flexibel ledare	2.5 - 6 mm ²
Area solid ledare	2.5 - 6 mm ²

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	10 W
Energiförbrukning VA	10 VA

Utrustning

Typ av display	LCD
----------------	-----

Mått

Mätområde frekvens	45 - 65 Hz
Typ av mätinstrument	Multimeter
Ström mätområde	0 - 9995 A

Installation, montering

Montering	Infälld montering Utanpåliggande montering
-----------	---

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja