



SM103E

Багатофункціональний цифровий вимірювальний прилад Evolution

Технічні характеристики

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Розміри

Висота 96 mm

Ширина 96 mm

Глибина 60 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP51

Ємність

Кількість модулів 5

Умови використання

Робоча температура -10 - 55 °C

Температура зберігання / транспортування -20 - 80 °C

Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клемма

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника 2.5 - 6 mm²

Поперечний переріз жорсткого провідника 2.5 - 6 mm²

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом 10 W

Споживання енергії VA 10 VA

Обладнання

Тип дисплея LCD

Вимірювання

Діапазон вимірювання частоти 45 - 65 Hz

Тип вимірювального приладу Мультиметр

Діапазон вимірювання струму 0 - 9995 A

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка
Поверхневий монтаж

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так