



HW4W332DS

### Interruttore non automatico aperto hw+ HW4 3200A 3P estraibile

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

|                                                                                                        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Corrente nominale                                                                                      | 3200 A |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata I <sub>cn</sub> t=1 s 220 - 240 V AC secondo IEC 60947-3 | 85 kA  |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata I <sub>cn</sub> t=1 s 380 - 415 V AC secondo IEC 60947-3 | 85 kA  |

##### Architettura

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Numero di poli                      | 3          |
| Tipo di costruzione del dispositivo | Estrazione |

##### Condizioni di impiego

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Tensione di isolamento nominale U <sub>i</sub>         | 1000 V  |
| Tensione nominale di tenuta d'impulso U <sub>imp</sub> | 12000 V |

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -25 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |