



HW4W332DS

## Lastfrånskiljare HW4 3200A 3P utdragbar

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

|                                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| Märkström                                                               | 3200 A |
| Märkkorttidsström I <sub>cw</sub> t=1 S 220-240 V AC enligt IEC 60947-3 | 85 kA  |
| Märkkorttidsström I <sub>cw</sub> t=1 S 380-415 V AC enligt IEC 60947-3 | 85 kA  |

#### Arkitektur

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Antal poler               | 3         |
| Enhetens konstruktionstyp | Utdragbar |

#### Spänning

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Nominell isolationsspänning U <sub>i</sub>     | 1000 V  |
| Nominell impulsskyddsspänning U <sub>imp</sub> | 12000 V |

#### Frekvens

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Användningsförhållanden

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -25 - 70 °C |
|------------------|-------------|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |