



TYB601A



**KNX schakelactor, inbouw, 1-voudig, 4 A**

**Technische eigenschappen**

**Instellingen**

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

**Aansluitmogelijkheden**

Met KNX-bussysteem	Ja
Met bussysteem KNX RF	Nee

**Afmetingen**

Hoogte	29 mm
--------	-------

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	4 A
-----------------	-----

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

**Samenstelling**

Met schakelaar voor handbediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee

**Stroom / temperatuur**

Stroomverbruik bus in ruststand	5 mA
---------------------------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Vermogen**

Vermogen gloeilamp 230 V	600 - 600 W
Uitgangsvermogen	600 W
Gloe- en halogeenlamp 230 V	600 W

**Spanning**

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemspanning	30 VDC via bus
Netspanning via bus	21 - 32 V

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede massieve ader	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede soepele ader	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Teksten**

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------