




SRA01005

## Strujni transformator 100/5A 2,5VA, klasa 1

### Tehničke karakteristike

#### Funkcije

|                |   |
|----------------|---|
| Klasa tačnosti | 1 |
|----------------|---|

#### Snaga

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Snaga                                   | 2,50 VA |
| Ukupni gubitak snage pri I <sub>N</sub> | 0,70 W  |

#### Dimenzije

|               |          |
|---------------|----------|
| Visina        | 70 mm    |
| Širina        | 49,50 mm |
| Dubina        | 30 mm    |
| Visina otvora | 20 mm    |
| Širina otvora | 29,50 mm |

#### Povezivost

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Vrsta veze | Vijčana stezaljka |
|------------|-------------------|

#### Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

#### Napon

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Nazivni izolacijski napon U <sub>i</sub> | 3000 V |
|------------------------------------------|--------|

#### Uvjeti korištenja

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Radna temperatura                   | -40 - 40 °C |
| Temperatura skladištenja/transporta | -40 - 40 °C |

#### Veza

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Presjek fleksibilnog vodiča | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Presjek krutog provodnika   | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

#### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP10 |
|-------------------------------|------|

#### Električna struja

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Maks. intenzitet primara   | 100 A |
| Maks. intenzitet sekundara | 5 A   |

#### Instalacija, montaža

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Montiranje na | DIN šina<br>Montažna ploča |
|---------------|----------------------------|

#### Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bez halogena       | Da |
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |