



VF218TS



Kapsling golf infälld 2 x 18 moduler med transparent dörr

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Infälld montering

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Utrustning

Antal skenor	2
Antal rader	2
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja

Kapacitet

Antal moduler	36
---------------	----

Funktioner

Har skyddshuvudbrytare	Nej
Med kabelgenomföringar	Ja

Leveransens omfattning

Antal jordfelsbrytare i kapsling	0
----------------------------------	---

Dimensioner

Höjd	418 mm
Bredd	460 mm
Djup	97,50 mm
Infällnadshöjd	382 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
--------------	---

Dimensioner

Infällnadsbredd	426 mm
-----------------	--------

Skydd, dörr

Antal lås	0
-----------	---

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	72 mm
Antal breddenheter	18

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Ja
-----------------------	----

Material

Material	Plast
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Utrustning

Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

Material

Resistent mot ultraviolett ljus	Nej
---------------------------------	-----

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP40
Låstyp	Snäppplås Utan lås
Glödtråds test	850 °C