



VF218TD1

Щит в/у з прозорими дверцятами, 36 мод. (2x18), GOLF

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Внутрішня установка

Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

Обладнання

Кількість рейок	2
Кількість рядів щита	2
Кількість секцій по ширині	1
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

Емність

Кількість модулів	36
-------------------	----

Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

Розміри

Висота	418 mm
Ширина	460 mm
Глибина	97,50 mm
Вбудована висота	382 mm
Вбудована ширина	426 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
-----------------------	---

Розміри

Вбудована глибина	72 mm
-------------------	-------

Кришка, дверцята

Кількість замків	0
------------------	---

Розміри

Кількість модулів за шириною	18
------------------------------	----

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Так
-------------------------	-----

Матеріали

Матеріал	Пластик
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Ні

Матеріали

Стійкість до ультрафіолету	Ні
----------------------------	----

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP40

Безпека

Тип блокування	Замикається на замок Без замка
Випробування розжареним дротом	850 °C

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----