



KR15P

Borne de unión para conexiones 35 a 150 mm²

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	309 A
----------------------------	-------

Dimensiones

Altura	118,50 mm
Anchura	31 mm
Profundidad	100 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Perfil DIN
------------	------------

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	35 - 150 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	35 - 150 mm ²

Materiales

Colour	Gris
Material	Poliamida (PA)

Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo
------------------	-------------------

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí