



KR15P

### Borne de unión para conexiones 35 a 150 mm<sup>2</sup>

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	309 A
----------------------------	-------

##### Dimensiones

Altura	118,50 mm
Anchura	31 mm
Profundidad	100 mm

#### Instalación, montaje

Montaje en	Perfil DIN
------------	------------

#### Conexión

Sección transversal de conductor flexible	35 - 150 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de conductor rígido	35 - 150 mm <sup>2</sup>

#### Materiales

Colour	Gris
Material	Poliamida (PA)

#### Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
--------------------------	-------------------

#### Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí