




KR15P

Zacisk szeregowy 35-150mm²

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	309 A
-----------------	-------

Wymiary

Wysokość	118,50 mm
Szerokość	31 mm
Głębokość	100 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	35 - 150 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	35 - 150 mm ²

Materiały

Kolor	Szary
Materiał	Poliamid (PA)

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak