




KR15P

Borne de junção 35 a 150mm²

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	309 A
------------------	-------

Dimensões

Altura	118,50 mm
Largura	31 mm
Profundidade	100 mm

Instalação, montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	35 - 150 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	35 - 150 mm ²

Materiais

Cor	Cinzentos
Material	Poliamida (PA)

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim