



KR15P

Клемний ввід 400А, 1-полюс, переріз 35-150мм<sup>3</sup>

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

Номинальний струм	309 А
-------------------	-------

##### Розміри

Висота	118,50 mm
Ширина	31 mm
Глибина	100 mm

##### Установлення, монтаж

Монтаж на	DIN-рейка
-----------	-----------

##### Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	35 - 150 mm <sup>2</sup>
Поперечний переріз жорсткого провідника	35 - 150 mm <sup>2</sup>

##### Матеріали

Colour	Сірий
Матеріал	Поліамід (PA)

##### Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клема
---------------	----------------

##### Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так