



283010

Draaidimmer 400 W (R)

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
-----------	---------------------

Afmetingen

Diameter as	4 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	61 mm

Uitvoering

Bedieningselement	Druk- en draaischakelaar
-------------------	--------------------------

Teksten

Dimprincipe	Fase-aansnijding
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniaturzekering)
Montagewijze	Met spreidklemmen
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja