



283010

Variador rotativo, 60-400W, directo

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
-------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Material	Metal Plástico
----------	-------------------

Dimensões

Eixo de diâmetro	4 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	61 mm

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão de pressão/rotativo
--------------------------	---------------------------

Texto

Princípio de regulação da intensidade luminosa	Corte de início de fase
Fusível	À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (microfusível)
Modo de instalação	Com garras de expansão
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim