



283010

**Variador rotativo, 60-400W, directo**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
-------------------------	-------------

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiais**

Material	Metal Plástico
----------	-------------------

**Dimensões**

Eixo de diâmetro	4 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	61 mm

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando	Botão de pressão/rotativo
--------------------------	---------------------------

**Textos**

Princípio de regulação da intensidade luminosa	Corte de início de fase
Fusível	À prova de curto-círcuito e protegido contra sobrecarga (microfusível)
Modo de instalação	Com garras de expansão
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim