




283010

Otočný stmívač 400 W

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
-----------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Materiál	Kov Umělá hmota
----------	--------------------

Rozměry

Osa průměru	4 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	61 mm

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Tlačítkový a otočný spínač
-----------------------	----------------------------

Texty

Princip stmívání	Na náběžné hraně
Pojistka	Odolnost proti zkratu a přetížení (jemná drátová pojistka)
Způsob montáže	S rozpěrnými přichytkami
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano