



283010

Vriddimmerinsats 60-400W GL OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning 230 - 230 V

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Material

Material Metall
Plast

Dimensioner

Axel diameter 4 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Djup 61 mm

Arkitektur

Styr/manöverelement Tryck- och vridbrytare

Text

Dimrings princip Framkantsdimring
Säkring Kortslutnings- och överlastskydd (fintrådssäkring)
Utförande Med klor
Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Utrustning

Omformare ingång Nej

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja
RoHS-överensstämmelse Ja