



48038989

S.1/B.x - Schuko c/ 2xUSB, branco

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Corrente elétrica

Corrente de saída	2400 mA
Corrente nominal	16 A

Tensão

Tensão de saída	4,75 - 5,25 V
-----------------	---------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	5 - 35 °C
------------------------------	-----------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Potência

Potência de saída	12 W
Potência absorvida em standby	0,05 W

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	45 mm
Número de unidades	1
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm
Profundidade da montagem	32 mm

Conexão

Tipo de conector/ficha	Terminal de encaixe
------------------------	---------------------

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conetividade

Tipo de ligações	Ligação por encaixe
Tipo de montagem	Montagem por parafuso Montagem com garras
Tipo de conector/ficha USB	AA

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Segurança

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Identificação

Com impressão	Não
---------------	-----

Texto

Fusível	À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
Tampa	Placa de cobertura central
Conectores e terminais	Com 2 tomadas USB tipo A
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim