Karta katalogowa
48038982



48038982

B.Kwadrat Gniazdo SCHUKO z gniazdem ładowania USB 2,4 A; samozaciski krem połysk

Właściwości techniczne

Napięcie	
Napięcie znamionowe	250 V
Prąd elektryczny	
Prąd wyjściowy	2400 mA
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie	
Napięcie wyjściowe	4,75 - 5,25 V
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	5 - 35 °C
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 50 Hz
Moc	
Moc wyjściowa	12 W
Zużycie energii w trybie oczekiwania	0,05 W
Materiały	
Kolor	Biały
Kod RAL	1013
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy
Wymiary	
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	45 mm
Liczba jednostek	1
Zakres głębokości wbudowania	32 mm
Rodzaj połączenia	
Typ złącza/wtyku	Zacisk wtykowy
Instalacja, montaż	
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Łączność	
Typ połączenia	Połączenie wtykowe
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe Mocowanie za pomocą pazurów
Typ złącza/wtyczki USB	AA
Sprzęt	
Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie
Akcesoria	
Posiada pole opisowe	Nie
Pojemność	
Liczba modułów	1

Bezpieczeństwo	
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK02
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

Funkcje	
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie

Identyfikacja	
Z nadrukiem	Nie

Dodatkowe informacje	
Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
Osłona	Osłona centralna
Złącza	Z 2 gniazdami USB typu A
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi

Zrównoważony rozwój	
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak