Productdatablad
48038982



48038982

WCD RA, USB A+A, steek, berker S.1 wit glz.

Technische eigenschappen

Spanning	
Nominale spanning	250 V
Stroom / temperatuur	
Uitgangsstroom	2400 mA
Nominale stroom	16 A
Spanning	
Uitgangsspanning	4,75 - 5,25 V
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	5 - 35 °C
Frequentie	
Frequentie	50 - 50 Hz
Vermogen	
Uitgangsvermogen	12 W
Energieverbruik standby	0,05 W
Materiaal	
Kleur	Wit
RAL-code	1013
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Afmetingen	
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	45 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte	32 mm
Aansluiting	
Type connector/steker	Steekklem
Installatie, montage	
Gemonteerd op	Inbouwmontage
Aansluitmogelijkheden	
Aansluitwijze	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage
Type USB-aansluiting	AA
Samenstelling	
Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee
Toebehoren	
Heeft tekstveld	Nee
Capaciteit	
Aantal modulen	1

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK02
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Functies

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Identificatie

Met opdruk	Nee

Teksten

Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Deur	Centraalplaat
Aansluitstekers	Met 2 USB-aansluitingen type A
Aansluitwijze	Met steekklemmen

Duurzaamheid

REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja