Ficha técnica do produto
48038982



48038982

S.1/B.x - Schuko c/ 2xUSB, creme

Características técnicas

Tensão	
Tensão nominal	250 V
Corrente elétrica	
Corrente de saída	2400 mA
Corrente nominal	16 A
Tensão	
Tensão de saída	4,75 - 5,25 V
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	5 - 35 °C
Frequência	
Frequência	50 - 50 Hz
Potência	
Potência de saída	12 W
Potência absorvida em standby	0,05 W
Materiais	
Cor	Branco
Código RAL	1013
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento
Dimensões	
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	45 mm
Número de unidades	1
Profundidade da montagem	32 mm
Conexão	
Tipo de conector/ficha	Terminal de encaixe
Instalação, montagem	
Montagem	Encastrar
Conetividade	
Tipo de ligações	Ligação por encaixe
Tipo de montagem	Montagem por parafuso Montagem com garras
Tipo de conector/ficha USB	AA
Equipamento	
Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não
Acessórios	
Tem campo de etiquetagem	Não
Capacidade	
Número de módulos	1

Segurança	
Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

Funções	
Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Identificação	
Com impressão	Não

Texto	
Fusível	À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
Tampa	Placa de cobertura central
Conectores e terminais	Com 2 tomadas USB tipo A
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

Sustentabilidade	
REACh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim