



48038982

**S.1/B.x - Schuko c/ 2xUSB, creme**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

**Intensidade de corrente**

Corrente de saída	2400 mA
Corrente nominal	16 A

**Tensão**

Tensão de saída	4,75 - 5,25 V
-----------------	---------------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	5 - 35 °C
------------------------------	-----------

**Frequência**

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

**Potência**

Potência de saída	12 W
Potência absorvida em standby	0,05 W

**Materiais**

Cor	Creme
Código RAL	1013
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

**Dimensões**

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	45 mm
Número de unidades	1
Profundidade da montagem	32 mm

**Ligações**

Tipo de conector/ficha	Terminal de encaixe
------------------------	---------------------

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Conectividade**

Tipo de ligações	Ligaçao por encaixe
Tipo de montagem	Montagem por parafuso Montagem com garras
Tipo de conector/ficha USB	AA

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Capacidade**

Número de módulos	1
-------------------	---

**índice de proteção**

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

**Funções**

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

**Textos**

Impressão	Sem gravação
Fusível	À prova de curto-círcuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
Tampa	Placa de cobertura central
Conectores e terminais	Com 2 tomadas USB tipo A
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim